



Flachrundkopf mit Schlitz gekrönt NF ≈E25-129 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X30

Artikelnummer	24650.080.030
Marke	-
UBB	951353572344
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638748
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	30 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Halbrundkopf, niedrige form
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF ≈E25-129

Technische Spezifikation

d-D	M8
dk (max.)	20
k (max.)	4.4
L (mm)	30
n	2
P	1.25

Technische Zeichnung

