

## Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 Großverpackung M2X6

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 24660.020.006               |
| Marke         | -                           |
| UBB           | 950353515683                |
| UNSPSC        | 31161504                    |
| EAN           | 8715492638977               |
| PKG. von 2000 | Nur komplette<br>Verpackung |

### Technische Parameter

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Durchmesser | M2                         |
| Länge       | 6 mm                       |
| Klasse      | 4.8                        |
| Antriebsart | Phillips                   |
| Kopfform    | Linsenkopf                 |
| Material    | Stahl                      |
| Oberfläche  | Elektrolytisch<br>verzinkt |
| Gewinde     | Metrisches Gewinde         |
| Info        | Großverpackung             |

### Standards

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | 7985  |
| ISO | ≈7045 |

### Technische Spezifikation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| d-D                     | M2  |
| Thread length (min.)    | 16  |
| dk (max.)               | 4   |
| Full thread if $L \leq$ | 18  |
| k                       | 1.6 |
| L (mm)                  | 6   |
| No. cross recess        | 1   |
| P                       | 0.4 |

### Technische Zeichnung

