

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 Großverpackung M2X10

Artikelnummer	24660.020.010
Marke	-
UBB	950353515840
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638991
PKG. von 2000	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2
Länge	10 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Phillips
Kopfform	Linsenkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Großverpackung

Standards

ISO	≈7045
DIN	7985

Technische Spezifikation

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	4
Full thread if L ≤	18
k	1.6
L (mm)	10
No. cross recess	1
P	0.4

Technische Zeichnung

