

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 Großverpackung M4X10

Artikelnummer	24660.040.010
Marke	-
UBB	950353158112
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639424
PKG. von 1000	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	10 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Phillips
Kopfform	Linsenkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Großverpackung

Standards

DIN	7985
ISO	≈7045

Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Full thread if L ≤	25
k	3.1
L (mm)	10
No. cross recess	2
P	0.7

Technische Zeichnung

