

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 Großverpackung M5X35

Artikelnummer	24660.050.035
Marke	-
UBB	950353159854
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639677
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	35 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Phillips
Kopfform	Linsenkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Großverpackung

Standards

DIN	7985
ISO	≈7045

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	10
Full thread if $L \leq$	28
k	3.8
L (mm)	35
No. cross recess	2
P	0.8

Technische Zeichnung

