

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 Großverpackung M5X50

Artikelnummer	24660.050.050
Marke	-
UBB	950353160175
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639707
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	50 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Phillips
Kopfform	Linsenkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Großverpackung

Standards

ISO	≈7045
DIN	7985

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	10
Full thread if $L \leq$	28
k	3.8
L (mm)	50
No. cross recess	2
P	0.8

Technische Zeichnung

