

## Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 Großverpackung M6X30

Artikelnummer	24660.060.030
Marke	-
UBB	950353160829
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639790
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	30 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Phillips
Kopfform	Linsenkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Großverpackung

### Standards

ISO	≈7045
DIN	7985

### Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	12
Full thread if L ≤	35
k	4.6
L (mm)	30
No. cross recess	3
P	1

### Technische Zeichnung

