



Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv DIN 965 A-Z Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X20

Artikelnummer	24672.060.020
Marke	-
UBB	950353746692
UNSPSC	31161504
EAN	8715492642738
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	20 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Pozidriv
Kopfform	Senkkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Full thread if $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	20
No. cross recess	3
P	1

Technische Zeichnung

