



Verzonkenkop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Staal Elektrolytisch verzinkt #2-56X1/4

Artikelnummer 24676.021.006

Merk -

UBB 500668233322

UNSPSC 31161504

EAN 8712423049741

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.2
Lengte	1/4 Inch
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	56

Info

Schroeven met diameter $\leq$ No.5 en lengte $\leq$ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad. Schroeven met diameter No.5 en lengte $\leq$ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben

Standaarden

ASME B18.6.3

FABORY

minimaal 1.1/2 inch
schroefdraad.

Technische specificatie

A (max.)	0.162
H (max.)	0.051
No. kruisgleuf	1

Technische tekening

