

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert 4.8 M5X25

Artikelnummer	24810.050.025
Marke	-
UBB	950353875541
UNSPSC	31161504
EAN	8715492645050
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	25 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Phillips
Kopfform	Linsenkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	7985
ISO	≈7045

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	10
Full thread if L ≤	28
k	3.8
L (mm)	25
No. cross recess	2
P	0.8

Technische Zeichnung

