



Halbrundkopfschraube, Torx DIN ≈7985 Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert 4.8 M4X14

Artikelnummer	24813.040.014
Marke	-
UBB	500654563658
UNSPSC	31162400
EAN	8712423018266
PKG. von 1000	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	14 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Innensechsrund
Kopfform	Flachkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈14583
DIN	≈7985

Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Full thread if L ≤	25
k	3.1
L (mm)	14
P	0.7
Socket	20

Technische Zeichnung

