



Halbrundkopfschraube, Torx DIN ≈7985 Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert 4.8 M4X30

| | |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 24813.040.030 |
| Marke | - |
| UBB | 500654564078 |
| UNSPSC | 31162400 |
| EAN | 8712423018303 |
| PKG. von 500 | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

| | |
|-----------------|--|
| Durchmesser | M4 |
| Länge | 30 mm |
| Klasse | 4.8 |
| Antriebsart | Innensechsrund |
| Kopfform | Flachkopf |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |

Standards

| | |
|-----|--------|
| ISO | ≈14583 |
| DIN | ≈7985 |

Technische Spezifikation

| | |
|----------------------|-----|
| d-D | M4 |
| Thread length (min.) | 22 |
| dk (max.) | 8 |
| Full thread if L ≤ | 25 |
| k | 3.1 |
| L (mm) | 30 |
| P | 0.7 |
| Socket | 20 |

Technische Zeichnung

