



## Gewindefurchende Schraube mit Linsenkopf Pozi DIN 7500ce Stahl Elektrolytisch verzinkt D7500 D7500 M2X10

Artikelnummer	26550.020.010
Marke	-
UBB	500649035572
UNSPSC	31162400
EAN	8717077251977
PKG. von 1000	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M2
Länge	10 mm
Antriebsart	Pozidriv
Kopfform	Linsenkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

DIN	≈7500-1-CE Z
-----	--------------

### Technische Spezifikation

d-D	M2
dk (max.)	4
k (max.)	1.72
L (mm)	10
No. cross recess	1
P	0.4

### Technische Zeichnung

