

Völkel Maschinengewindebohrer DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8



Artikelnummer	2E168035
Marke	-
UBB	500691054141
UNSPSC	31390000
EAN	4022835745181
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Modell	Maschinengewindebohrer
Gewindelänge	22
Gesamtlänge	100
Durchmesser des Schachts	9
Gewindeart	UNC
Schnittlänge	22
Werkstoff Schneiden	HSS-E
Gewinde pro Zoll	16
Vierkantschlüssel	7
Gewindegröße (Zoll)	3/8 Zoll

Standards