



O-Ringe, d2=1,78mm Gummi NBR 70° Shore A d2=1,78mm 25,12-AS 022

Artikelnummer 38803.025.121

Marke -

UBB 950357181706

UNSPSC 27111900

EAN 8715492783837

PKG. von 10 Nur komplette
Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	25.12 mm
Farbe	Schwarz
Material	Gummi
Material technisch	NBR 70° Shore A
Info	d2=1,78mm

Standards

Technische Spezifikation

d1	25.12
D (mm)	25.12
Thickness	1.78

Technische Zeichnung

