



O-Ringe, d2=2,62mm Gummi NBR 70° Shore A d2=2,62mm 9,19-AS 110

Artikelnummer 38808.009.191

Marke -

UBB 950357191457

UNSPSC 27111900

EAN 8715492785060

PKG. von 50 Nur komplette
Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	9.19 mm
Farbe	Schwarz
Material	Gummi
Material technisch	NBR 70° Shore A
Info	d2=2,62mm

Standards

Technische Spezifikation

d1	9.19
D (mm)	9.19
Thickness	2.62

Technische Zeichnung

