



O-Ringe, d2=2,62mm Gummi NBR 70° Shore A d2=2,62mm 10,78-AS 111

Artikelnummer	38808.010.781
Marke	-
UBB	950357100292
UNSPSC	27111900
EAN	8715492785084
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	10.78 mm
Farbe	Schwarz
Material	Gummi
Material technisch	NBR 70° Shore A
Info	d2=2,62mm

Standards

Technische Spezifikation

d1	10.78
D (mm)	10.78
Thickness	2.62

Technische Zeichnung

