



O-Ringe, d2=2,62mm Gummi NBR 70° Shore A d2=2,62mm 11,91MM

Artikelnummer	38808.011.911
Marke	-
UBB	950357191606
UNSPSC	27111900
EAN	8715492785091
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	11.91 mm
Farbe	Schwarz
Material	Gummi
Material technisch	NBR 70° Shore A
Info	d2=2,62mm

Standards

Technische Spezifikation

d1	11.91
D (mm)	11.91
Thickness	2.62

Technische Zeichnung

