



O-Ringe, d2=3,53mm Gummi NBR 70° Shore A d2=3,53mm 26,58-AS 215

Artikelnummer 38812.026.581

Marke -

UBB 950357102199

UNSPSC 27111900

EAN 8715492786555

PKG. von 10 Nur komplette
Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	26.58 mm
Farbe	Schwarz
Material	Gummi
Material technisch	NBR 70° Shore A
Info	d2=3,53mm

Standards

Technische Spezifikation

d1	26.58
D (mm)	26.58
Thickness	3.53

Technische Zeichnung

