



O-Ringe, d2=3,53mm Gummi NBR 70° Shore A d2=3,53mm 50,40MM

Artikelnummer	38812.050.401
Marke	-
UBB	950357206149
UNSPSC	27111900
EAN	8715492786746
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	50.4 mm
Farbe	Schwarz
Material	Gummi
Material technisch	NBR 70° Shore A
Info	d2=3,53mm

Standards

Technische Spezifikation

d1	50.4
D (mm)	50.4
Thickness	3.53

Technische Zeichnung

