

Zylinderstifte (Spannstifte) gehärtet DIN 6325 DIN 6325 Stahl 60±2HRC Blank 10X120MM



Artikelnummer	39080.100.120
Marke	-
UBB	500645330167
UNSPSC	31163203
EAN	8717077080010
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Diameter (mm)	10
L ₁	120
Länge (L) (mm)	120
Material	Stahl
Material technisch	60±2HRC
Oberfläche	Blank

Standards

ISO	8734 A
DIN	6325
NF	E27-475

Technische Spezifikation

L ₂	2
r	10
Z ₁ ≈	1.5
Z ₂ ≈	1

Technische Zeichnung

