



## Bosch Cordless Bohrhammer GBH 2-28 F

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 3T001202                 |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 500651845611             |
| UNSPSC        | 27111602                 |
| EAN           | 3165140843652            |
| PKG. von 1    | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|  |                 |
|--|-----------------|
| Höhe                                     | 216             |
| Spannung                                 | 230             |
| Länge                                    | 402             |
| Nominale Leistungsaufnahme               | 880             |
| Gewicht der Maschine                     | 3.1             |
| Bohrdurchmesser Beton mit Kernbohrer     | 68              |
| Max. Einzelhub-Energie                   | 3.2             |
| Einsetzen des Werkzeugs                  | SDS-plus-Buchse |
| Bohrdurchmesser in Stahl                 | 13              |
| Bohrdurchmesser Weichholz                | 30              |
| Bohrdurchmesser Beton mit Bohrhammer     | 28              |
| Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Kernbohrer | 68              |
| Max. Anzahl von Hüben                    | 4000            |
| Leerlauf-Drehzahl                        | 900             |

### Standards