



Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv DIN ≈965 A-Z Aluminium P65 M6X25

Artikelnummer	45425.060.025
Marke	-
UBB	500577273286
UNSPSC	31161504
EAN	8715494295161
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	25 mm
Klasse	P65
Antriebsart	Pozidriv
Kopfform	Senkkopf
Material	Aluminium
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Full thread if $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	25
No. cross recess	3
P	1

Technische Zeichnung

