

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Messing CU2/ CU3 Nickelbeschichtet M10X20

Artikelnummer	46060.100.020
Marke	-
UBB	950351746710
UNSPSC	31161620
EAN	8715492841087
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	20 mm
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Messing
Material technisch	CU2/CU3
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Nickelbeschichtet
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische Spezifikation

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	20
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

