

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Messing CU2/CU3 Nickelbeschichtet M1,6

Artikelnummer	47050.016.001
Marke	-
UBB	950355195948
UNSPSC	31161727
EAN	8715492843197
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M1.6
Antriebsart	Hexagon
Material	Messing
Material technisch	CU2/CU3
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Nickelbeschichtet
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische Spezifikation

d-D	M1.6
m	1.3
P	0.35
s	3.2

Technische Zeichnung

