

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Messing CU2/CU3 Nickelbeschichtet M12

Artikelnummer	47050.120.001
Marke	-
UBB	950355197019
UNSPSC	31161727
EAN	8715492843333
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Antriebsart	Hexagon
Material	Messing
Material technisch	CU2/CU3
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Nickelbeschichtet
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische Spezifikation

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

