

Dormer Spiralbohrer A100 DIN 338 HSS Vaporised 11.50mm



Artikelnummer	4X158957
Marke	-
UBB	500630512597
UNSPSC	23241639
EAN	7320760000700
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Gesamtlänge	142
Durchmesser des Bohrers	11.5
Haltesystem	Zylindrische Steckachse
Schnittlänge	94
Werkstoff Schneiden	HSS
Spitzenwinkel	118
Form des Schaftes	Zylindrisch
Spiralbohrer	Ja

Standards