



Flachdichtringe, Kupfer weich gegläht, h=2mm DIN 7603 A Kupfer h=2,0±0.2 16,5X24MM

Artikelnummer	50302.165.024
Marke	-
UBB	950356088688
UNSPSC	31161818
EAN	8715492243331
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	16.5 mm
Material	Kupfer
Außendurchm.	24
Info	h=2,0±0.2

Standards

DIN	7603-A
-----	--------

Technische Spezifikation

d1	16.5
d1 (min.)	16.7
d2	24
d2 (max.)	23.9
D (mm)	16.5

Technische Zeichnung

