



Flachdichtringe, Kupfer weich gegläht, h=2.5 DIN 7603 A Kupfer h=2,5±0.2 75X84MM

Artikelnummer	50303.750.084
Marke	-
UBB	950356090809
UNSPSC	31161818
EAN	8715492243706
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	75 mm
Material	Kupfer
Außendurchm.	84
Info	h=2,5±0.2

Standards

DIN	7603-A
-----	--------

Technische Spezifikation

d1	75
d1 (min.)	75.5
d2	84
d2 (max.)	83.8
D (mm)	75

Technische Zeichnung

