

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A2 Min.50 M16X160

Artikelnummer	51000.160.160
Marke	-
UBB	951351738392
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251398
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	160 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	160
P	2

Technische Zeichnung



