

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A2 Min.50 M24X480

Artikelnummer	51000.240.480
Marke	-
UBB	500571247997
UNSPSC	31161620
EAN	8715494125277
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	480 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	480
P	3

Technische Zeichnung



