

Sechskantschrauben UNC ASME B18.2.1 Rostfreistahl A2 3/4X2.1/4

Artikelnummer	51006.191.057
Marke	-
UBB	953351491261
UNSPSC	31161620
EAN	8715492254160
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	3/4 Inch
Länge	2.1/4 Inch
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	10

Standards

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Technische Spezifikation

F	1.125
H	0.46875
LT (min.): L6 Inch	2
LT (min.): L≤6 Inch	1.75

Technische Zeichnung

