

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A2 Min.50 M5X70

Artikelnummer	51010.050.070
Marke	-
UBB	500621782852
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510684
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	70 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische Spezifikation

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	70
P	0.8
s	8

Technische Zeichnung

