

Sechskantschraube ≈ ISO 4017 geschlitzt DIN ≈933 Rostfreistahl A2 70 M6X30



Artikelnummer	51012.060.030
Marke	-
UBB	952351893054
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257734
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	30 mm
Klasse	70
Antriebsart	Außensechskant Schlitz
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	≈933
-----	------

Technische Spezifikation

d-D	M6
k	4
L (mm)	30
n	1.6
P	1
s	10

Technische Zeichnung

