



Halbrundschraube mit Innensechsrundtrieb und Stift Rostfreistahl A2 70 M5X20

Artikelnummer	51037.050.020
Marke	-
UBB	952351840410
UNSPSC	31161504
EAN	8715492259912
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	20 mm
Antriebsart	Innensechsrund
Kopfform	Halbrundkopf, niedrige form
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Tooling available on request

Standards

Technische Spezifikation

d-D	M5
dk (max.)	9.5
k (max.)	2.75
L (mm)	20
P	0.8
Socket	25

Technische Zeichnung

