



Innensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 7984 DIN 7984 Rostfreistahl A2 M4X25

Číslo položky 51040.040.025

Značka -

UBB 500571311256

UNSPSC 31161605

EAN 8715494139205

PKG. of 500 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Durchmesser	M4
Länge	25 mm
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf, niedrige form
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Normy

DIN 7984

Info

Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'. Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070',

or with the steel
grade only, e.g. 'A2'.

FABORY

Technické špecifikácie

b (min.)	14
d-D	M4
dk	7
Full thread if $L \leq$	20
k	2.8
L (mm)	25
P	0.7
s	2.5

Technický náčrt

