



**innensechskantschrauben
mit niedrigem Zylinderkopf
DIN 7984 DIN 7984
Rostfreistahl A2 M10X100**

Artikelnummer	51040.100.100
Marke	-
UBB	500571313310
UNSPSC	31161605
EAN	8715494139410
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	100 mm
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf, niedrige form
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	7984
-----	------

Info	Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070',
------	---

or with the steel
grade only, e.g. 'A2'.

FABORY

Technische Spezifikation

b (min.)	26
d-D	M10
dk	16
Full thread if $L \leq$	35
k	6
L (mm)	100
P	1.5
s	7

Technische Zeichnung

