



**Senkkopfschrauben ISO  
10642 Rostfreistahl A2  
M3X18**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 51060.030.018            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 952351623287             |
| UNSPSC        | 31161518                 |
| EAN           | 8715492264589            |
| PKG. von 200  | Nur komplette Verpackung |

**Technische Parameter**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Durchmesser        | M3                 |
| Länge              | 18 mm              |
| Antriebsart        | Innensechskant     |
| Kopfform           | Senkkopf           |
| Material           | Rostfreistahl      |
| Material technisch | A2                 |
| Gewinderichtung    | Rechts             |
| Gewinde            | Metrisches Gewinde |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | All thread lengths are guide values only and may deviate. Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'. Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Standards**

|     |       |
|-----|-------|
| ISO | 10642 |
|-----|-------|

mark, e.g. 'A2-070',  
or with the steel  
grade only, e.g. 'A2'.

## Technische Spezifikation

|                         |      |
|-------------------------|------|
| b (min.)                | 18   |
| d-D                     | M3   |
| dk (max.)               | 5.81 |
| Full thread if $L \leq$ | 25   |
| k (max.)                | 1.86 |
| L (mm)                  | 18   |
| P                       | 0.5  |
| s                       | 2    |
| $\alpha$                | 90   |

## Technische Zeichnung

