



Sechskant-Flachmuttern DIN 439b metrisch DIN 439 2 Rostfreistahl A2 035 M2,5

Artikelnummer	51090.025.001
Marke	-
UBB	950355561909
UNSPSC	31161727
EAN	8715492267962
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2.5
Klasse	035
Antriebsart	Hexagon
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4035
DIN	439-2
NEN	2334-B
NF	E25-405-1
ASME	B18.2.4.5M

Technische Spezifikation

d-D	M2.5
m	1.6
P	0.45
s	5

Technische Zeichnung

