



Sechskant-Flachmuttern DIN 439b metrisch DIN 439 2 Rostfreistahl A2 Min.50 M30

Artikelnummer	51090.300.001
Marke	-
UBB	950355220852
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268129
PKG. von 3	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	439-2
NEN	2334-B
NF	E25-405-1
ISO	4035
ASME	B18.2.4.5M

Technische Spezifikation

d-D	M30
m	15
P	3.5
s	46

Technische Zeichnung

