



Sechskant-Flachmuttern DIN 439b metrisch DIN 439 2 Rostfreistahl A2 Min.50 M39

Artikelnummer	51090.390.001
Marke	-
UBB	500571314227
UNSPSC	31161727
EAN	8715494139502
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M39
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-405-1
ASME	B18.2.4.5M
NEN	2334-B
DIN	439-2
ISO	4035

Technische Spezifikation

d-D	M39
m	19.5
P	4
s	60

Technische Zeichnung

