



Abbrechmutter Rostfreistahl A2 M8

Artikelnummer	51097.080.001
Marke	-
UBB	950355965431
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268457
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

Technische Spezifikation

d-D	M8
d2	12.8
h	12
h1	7
P	1.25
s	13
Ultimate moment (Nm)	13

Technische Zeichnung

