



Sechskantmuttern, Höhe 1,5xd DIN 6330b DIN 6330 B Rostfreistahl A1 70 M10

Artikelnummer	51102.100.001
Marke	-
UBB	950355582467
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268679
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A1
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	6330-B
NEN	2307

Technische Spezifikation

d-D	M10
m (js15)	15
P	1.5
s	16

Technische Zeichnung

