



Sechskantmuttern, H=1,5D, mit Bund DIN 6331 DIN ≈6331 Rostfreistahl A1 70 M6

Artikelnummer	51104.060.001
Marke	-
UBB	500571471969
UNSPSC	31161727
EAN	8715494104647
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A1
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	6331
-----	------

Technische Spezifikation

d-D	M6
d2 (h13)	14
m (js15)	9
P	1
s	10

Technische Zeichnung

