



Sechskantmuttern, H=1,5D, mit Bund DIN 6331 DIN ≈6331 Rostfreistahl A1 70 M8

Artikelnummer	51104.080.001
Marke	-
UBB	950355583291
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268723
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A1
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	6331
-----	------

Technische Spezifikation

d-D	M8
d2 (h13)	18
m (js15)	12
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

