



Sechskantmuttern, H=1,5D, mit Bund DIN 6331 DIN ≈6331 Rostfreistahl A1 70 M12

Artikelnummer	51104.120.001
Marke	-
UBB	950355583457
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268747
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A1
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	6331
-----	------

Technische Spezifikation

d-D	M12
d2 (h13)	25
m (js15)	18
P	1.75
s	18

Technische Zeichnung

