



## Sechskantmuttern, H=1,5D, mit Bund DIN 6331 DIN ≈6331 Rostfreistahl A1 70 M20

Artikelnummer	51104.200.001
Marke	-
UBB	950355583606
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268761
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A1
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

DIN	6331
-----	------

### Technische Spezifikation

d-D	M20
d2 (h13)	37
m (js15)	30
P	2.5
s	30

### Technische Zeichnung

