



## Sechskant- Verbindungs-muttern, H=3xD Rostfreistahl A1 M20

Artikelnummer	51106.200.001
Marke	-
UBB	950355646999
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268846
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M20
Antriebsart	Hexagon
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A1
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Depending on availability A1 as well as A2 may be supplied.

### Standards

### Technische Spezifikation

d-D	M20
m	60
P	2.5
s	30

### Technische Zeichnung

