

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M2X8



Artikelnummer	51110.020.008
Marke	-
UBB	950353245406
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269010
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2
Länge	8 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Technische Spezifikation

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Full thread if $L \leq$	18
k (max.)	1.2
L (mm)	8
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Technische Zeichnung

