



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M2X16

Artikelnummer	51110.020.016
Marke	-
UBB	950353245737
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269041
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2
Länge	16 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Technische Spezifikation

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Full thread if $L \leq$	18
k (max.)	1.2
L (mm)	16
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Technische Zeichnung

